

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2560.400

# Flenseplate i metall

Stat: 15.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2560.400 - Flenseplate i metall

Som reserve-/byttedel for standard vedlagte flensplater, kapslingsklasse IP 66 ved montasje i vanlig posisjon, nede.

## Funksjoner

Art.nr	SZ 2560.400
Utførelse	Tett
Produktbeskrivelse	Som reserve-/byttedel for standard vedlagte flenseplater.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Dimensjoner	Bredde: 160 mm Dybde: 70 mm
Passer for	Kapslingstype: AE
Flensplate	Størrelse: 1
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66 ved montering i vanlig posisjon, nede
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,119 kg
Bruttovekt	0,128 kg
Tolltariffnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ Metall-flensplater, tett , BD: 160x70 mm, størrelse: 1