

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2561.010

Kunststoff-kabelflensplate

Stat: 05.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2561.010 - Kunststoff-kabelflensplate med metrisk svekning

Med svekninger for kabelnipler.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2561.010
Produktbeskrivelse	Med svekninger for kabelnipler. Pakning for standard flenseplater bør brukes.
Farge	RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekninger	3 x M16 5 x M20 4 x M25 2 x M32 2 x M40
Dimensjoner	Bredde: 330 mm Dybde: 90 mm
Passer for	Kapslingstype: AE
Flensplate	Størrelse: 3
Driftstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 ved riktig montering
Pakkeenhet	10 stk.
Nettovekt	1,13 kg
Bruttovekt	1,396 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SZ Kunststoff-kabelflensplate, med metrisk svekning, BD: 330x90 mm, størrelse: 3