

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SZ 2561.100

## Flenseplate i metall

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2561.100 - Flenseplate i metall med metrisk svekning

Slå gjennom hull for kabelniplene med skrutrekkeren, kapslingsklasse IP 66 ved montasje i vanlig posisjon, nede.

## Funksjoner

Art.nr	SZ 2561.100
Produktbeskrivelse	Slå gjennom hull for kabelniplene med skrutrekkeren.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekkinger	9 x M20 4 x M25 2 x M32
Dimensjoner	Bredde: 330 mm Dybde: 90 mm
Passer for	Kapslingstype: AE
Flensplate	Størrelse: 3
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66 ved montering i vanlig posisjon, nede
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,31 kg
Bruttovekt	0,356 kg
Tolltariffnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ Metall-flensplater, med metrisk svekning, BD: 330x90 mm, størrelse: 3