

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.010

Kunststoff-kabelflensplate

Stat: 07.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.010 - Kunststoff-kabelflensplate med metrisk svekning

Med svekninger for kabelnipler.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2562.010
Produktbeskrivelse	Med svekninger for kabelnipler. Pakning for standard flenseplater bør brukes.
Farge	RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekninger	2 x M12 4 x M16 4 x M20 10 x M25 4 x M32 4 x M40 2 x M50
Dimensjoner	Bredde: 339 mm Dybde: 149 mm
Passer for	Kapslingstype: AE
Flensplate	Størrelse: 4
Driftstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 55 ved riktig montering
Pakkeenhet	5 stk.
Nettovekt	0,95 kg
Bruttovekt	1 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC000211

Funksjoner

ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ Kunststoff-kabelflensplate, med metrisk svekning, BD: 339x149 mm, størrelse: 4
