

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.200

Stat: 08.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.200 - med metrisk svekning, for AX

Det er enkelt å bryte gjennom plastavdekkingen på svekkingene. Ekstra rettvinklede utsparinger og forsterkingsrammer muliggjør direkte og modulær montering av kabelgjennomføringene.



Funksjoner

Art.nr	SZ 2562.200
Produktbeskrivelse	Det er enkelt å bryte gjennom plastavdekkingen på svekkingene. Ekstra rettvinklede utsparinger og forsterkingsrammer muliggjør direkte og modulær montering av kabelgjennomføringene.
Materiale	Plast iht. UL 94-V0
Farge	RAL 7035
Number of rectangular cutouts information	1 rektangelformet utsparing maks 10 tetningssett, liten
Number of rectangular cutouts	3
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekkinger	3 x M12 2 x M16 3 x M20 3 x M25 2 x M32
Dimensjoner	Bredde: 339 mm Dybde: 149 mm

Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: AX
Flensplate	Størrelse: 2
Driftstemperaturområde	-40 °C...80 °C
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66 ved riktig montering
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,3 kg
Bruttovekt	0,332 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ Flenseplater i plast, for AX, for kabelgjennomføring, modulær, forhåndspreget, BD: 339x149 mm, for flenseplater, størrelse 2

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------