

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2562.300

## Flenseplate i plast

Stat: 07.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2562.300 - Flenseplate i plast med membraner, for AX

Stikk en skarp gjenstand gjennom kunststoffet og trekk kabelen gjennom.

## Funksjoner

Art.nr	SZ 2562.300
Produktbeskrivelse	Stikk inn kunststoff bare med en spiss og trekk kabelen gjennom.
Materiale	Plast iht. UL 94-V0
Farge	Iht. RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Dimensjoner	Bredde: 339 mm Dybde: 149 mm
Passer for	Kapslingstype: AX
Flensplate	Størrelse: 2
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66 ved riktig montering
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Antall kabelinnføringer og Ø (mm) min.-maks.	24 x 5-11 44 x 10-15 6 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-54
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,495 kg
Bruttovekt	0,5 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Funksjoner

---

Produktbeskrivelse

SZ Flenseplater i plast, for AX, med membraner, BD: 339x149 mm,  
for flenseplater, størrelse 2

# Godkjenninger

---

Godkjenninger

UL + C-UL - FTTA