


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.400

Flenseplate i metall

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.400 - Flenseplate i metall

Som reserve-/byttedel for standard vedlagte flensplater, kapslingsklasse IP 66 ved montasje i vanlig posisjon, nede.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2562.400
Utførelse	Tett
Produktbeskrivelse	Som reserve-/byttedel for standard vedlagte flenseplater.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Dimensjoner	Bredde: 339 mm Dybde: 149 mm
Passer for	Kapslingstype: AE
Flensplate	Størrelse: 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66 ved montering i vanlig posisjon, nede
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,5 kg
Bruttovekt	0,588 kg
Tolltariffnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ Metall-flensplater, tett , BD: 339x149 mm, størrelse: 4