

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2562.500

Kunststoff-kabelflensplate

Stat: 05.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2562.500 - Kunststoff-kabelflensplate med membraner

Stikk hull i kunststoffet og trekk kabelen gjennom, kapslingsklasse IP 65 ved nøyaktig kabelinnføring.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2562.500
Produktbeskrivelse	Stikk inn kunststoff bare med en spiss og trekk kabelen gjennom.
Materiale	Plast iht. UL 94-V0 Halogenfri
Farge	Iht. RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Dimensjoner	Bredde: 339 mm Dybde: 149 mm
Passer for	Kapslingstype: AE
Flensplate	Størrelse: 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 65
Antall kabelinnføringer og Ø (mm) min.-maks.	24 x 7-12 48 x 10-15 4 x 15-21 8 x 15-25 4 x 26-35
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,55 kg
Bruttovekt	0,58 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SZ Kunststoff-kabelflensplate, med membraner, BD: 339x149 mm, størrelse: 4