

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.100

Flenseplate i metall

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.100 - Flenseplate i metall med metrisk svekning

Slå gjennom hull for kabelniplene med skrutrekkeren, kapslingsklasse IP 66 ved montasje i vanlig posisjon, nede.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2563.100
Produktbeskrivelse	Slå gjennom hull for kabelniplene med skrutrekkeren.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekkinger	1 x M12 12 x M20 11 x M25 8 x M32 4 x M40
Dimensjoner	Bredde: 534 mm Dybde: 149 mm
Passer for	Kapslingstype: AE
Flensplate	Størrelse: 5
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66 ved montering i vanlig posisjon, nede
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,96 kg
Bruttovekt	1,004 kg
Tolltariffnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

Funksjoner

Produktbeskrivelse

SZ Metall-flensplater, med metrisk svekning, BD: 534x149 mm,
størrelse: 5