


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2563.150

# Flenseplate i metall

Stat: 06.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2563.150 - Flenseplate i metall

Som reserve-/byttedel for standard vedlagte flensplater, kapslingsklasse IP 66 ved montasje i vanlig posisjon, nede.

## Funksjoner

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Art.nr                          | SZ 2563.150  |
| Utførelse                       | Tett   |
| Produktbeskrivelse              | Som reserve-/byttedel for standard vedlagte flenseplater.                  |
| Materiale                       | Stålplate  |
| Farge                           | RAL 7035   |
| Henvisning                      | Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene |
| Dimensjoner                     | Bredde: 534 mm<br>Dybde: 149 mm  |
| Passer for                      | Kapslingstype: AE  |
| Flensplate                      | Størrelse: 5   |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66 ved montering i vanlig posisjon, nede                                |
| Pakkeenhet                      | 1 stk.   |
| Nettovekt                       | 0,85 kg  |
| Bruttovekt                      | 0,936 kg   |
| Tolltariffnummer                | 73079100   |
| ETIM 9                          | EC000211   |
| ETIM 8                          | EC000211   |
| ECLASS 8.0                      | 27142421   |
| Produktbeskrivelse              | IN Metall-flensplater, tett , BD: 534x149 mm, størrelse: 5                 |