


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2563.450

Todelt flensplate med elastisk klemprofil

Stat: 14.03.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2563.450 - Todelt flensplate med elastisk klemprofil for AX

Delte flenseplater gir enkel montasje i kapsling med flere montasjealternativer. For enkel innføring av kabler, med eller uten pluggforbindelse i kapslingen. De spesielle hullene i flenseplaten sikrer automatisk potensialutjevning ved fastskruing. Bolter, klemmer eller jordingskabler er ikke lenger nødvendig.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2563.450
Utførelse	todelt
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene Ved montering i skapbredde >760 mm kreves 2 VE
Dimensjoner	Bredde: 447 mm Dybde: 149 mm
Passer for	Kapslingstype: AX
Pakker for best.nr.	1050000 1057000 1100000
Flensplate	Størrelse: 3
Pakkeenhet	1 stk.
Tolltariffnummer	73269098
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ todelt metallflensplate, for AX, med elastisk klemprofil, BxD: 447x149 mm, for flensplater str. 3