

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2564.300

## Flenseplate i plast

Stat: 11.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2564.300 - Flenseplate i plast med membraner, for AX

Stikk en skarp gjenstand gjennom kunststoffet og trekk kabelen gjennom.

## Funksjoner

Art.nr	SZ 2564.300
Produktbeskrivelse	Stikk inn kunststoff bare med en spiss og trekk kabelen gjennom.
Materiale	Plast iht. UL 94-V0
Farge	Iht. RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Dimensjoner	Bredde: 534 mm Dybde: 149 mm
Passer for	Kapslingstype: AX
Flensplate	Størrelse: 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66 ved riktig montering
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Antall kabelinnføringer og Ø (mm) min.-maks.	28 x 5-11 48 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,7 kg
Bruttovekt	0,736 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

## Funksjoner

---

ECLASS 8.0

27142421

---

Produktbeskrivelse

SZ Flenseplater i plast, for AX, med membraner, BD: 534x149 mm,  
for flenseplater, størrelse 4

## Godkjenninger

---

Godkjenninger

UL + C-UL - FTTA