


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2565.400 Flensplate

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2565.400 - Flensplate med elastisk klemprofil, for AX

For innføring av forkonfeksjonerte kabler i kapslinger hvor det allerede er montert flenseplate. Delte flenseplater kan tettes ved å benytte plater med elastisk klemprofil, som kan forskyves.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2565.400
Produktbeskrivelse	For innføring av forkonfeksjonerte kabler i kapslinger hvor det allerede er montert flenseplate. Delte flenseplater kan tettes ved å benytte plater med elastisk klemprofil, som kan forskyves.
Materiale	Flensplate: Stålplate
Farge	RAL 7035
Dimensjoner	Bredde: 301 mm Dybde: 221 mm
Passer for	Kapslingstype: AX
Flensplate	Størrelse: 5
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,31 kg
Bruttovekt	1,34 kg
Tolltariffnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ Flenseplater i metall, for AX, med gummiklemprofil, BD: 301x221 mm, for flenseplater, størrelse 5