


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2566.200

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2566.200 - med metrisk svekning, for AX

Det er enkelt å bryte gjennom plastavdekkingen på svekkingene. Ekstra rettvinklede utsparinger og forsterkingsrammer muliggjør direkte og modulær montering av kabelgjennomføringene.



Funksjoner

| | |
|---|---|
| Art.nr | SZ 2566.200 |
| Produktbeskrivelse | Det er enkelt å bryte gjennom plastavdekkingen på svekkingene. Ekstra rettvinklede utsparinger og forsterkingsrammer muliggjør direkte og modulær montering av kabelgjennomføringene. |
| Materiale | Plast iht. UL 94-V0 |
| Farge | RAL 7035 |
| Number of rectangular cutouts information | 1 rektangelformet utsparing maks 10 tetningssett, liten |
| Number of rectangular cutouts | 6 |
| Henvisning | Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene |
| Antall metriske svekkinger | 4 x M12 5 x M16 5 x M20 4 x M25 1 x M32 1 x M40 1 x M50 |

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|---|
| Dimensjoner | Bredde: 401 mm Dybde: 221 mm |
| Passer for | Kapslingstype: AX |
| Flensplate | Størrelse: 6 |
| Driftstemperaturområde | -40 °C...80 °C |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66 ved riktig montering |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettvekt | 0,5 kg |
| Bruttvekt | 0,56 kg |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Produktbeskrivelse | SZ Flenseplater i plast, for AX, for kabelgjennomføring, modulær, forhåndspreget, BD: 401x221 mm, for flenseplater, størrelse 6 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|