

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2566.300

Flenseplate i plast

Stat: 02.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2566.300 - Flenseplate i plast med membraner, for AX

Stikk en skarp gjenstand gjennom kunststoffet og trekk kabelen gjennom.

Funksjoner

| | |
|---|---|
| Art.nr | SZ 2566.300 |
| Produktbeskrivelse | Stikk inn kunststoff bare med en spiss og trekk kabelen gjennom. |
| Materiale | Plast iht. UL 94-V0 |
| Farge | Iht. RAL 7035 |
| Henvisning | Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene |
| Dimensjoner | Bredde: 401 mm Dybde: 221 mm |
| Passer for | Kapslingstype: AX |
| Flensplate | Størrelse: 6 |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66 ved riktig montering |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 12 |
| Antall kabelinnføringer og Ø (mm) min.-maks. | 30 x 5-11 50 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 2 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110 |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 0,752 kg |
| Bruttovekt | 0,76 kg |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |

Funksjoner

ECLASS 8.0

27142421

Produktbeskrivelse

SZ Flenseplater i plast, for AX, med membraner, BD: 401x221 mm,
for flenseplater, størrelse 6

Godkjenninger

Godkjenninger

UL + C-UL - FTTA