


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SZ 2566.450**

**Todelt flensplate med elastisk klemprofil**

Stat: 08.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2566.450 - Todelt flensplate med elastisk klemprofil for AX

Delte flenseplater gir enkel montasje i kapsling med flere montasjealternativer. For enkel innføring av kabler, med eller uten pluggforbindelse i kapslingen. De spesielle hullene i flenseplaten sikrer automatisk potensialutjevning ved fastskruing. Bolter, klemmer eller jordingskabler er ikke lenger nødvendig.

## Funksjoner

Art.nr	SZ 2566.450
Utførelse	todelt
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene Ved montering i skapbredde >760 mm kreves 2 VE
Dimensjoner	Bredde: 401 mm Dybde: 221 mm
Passer for	Kapslingstype: AX
Pakker for best.nr.	1110.000 1114.000 1130.000 1213.000 1350.000 1115.000 1214.000
Flensplate	Størrelse: 6
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,3 kg
Bruttovekt	1,36 kg

# Funksjoner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,2 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ todelt metallflensplate, for AX, med elastisk klemprofil, BxD: 401x221 mm, for flensplater str. 6