

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2567.300

Flenseplate i plast

Stat: 10.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2567.300 - Flenseplate i plast med membraner, for AX

Stikk en skarp gjenstand gjennom kunststoffet og trekk kabelen gjennom.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2567.300
Produktbeskrivelse	Stikk inn kunststoff bare med en spiss og trekk kabelen gjennom.
Materiale	Plast iht. UL 94-V0
Farge	Iht. RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Dimensjoner	Bredde: 436 mm Dybde: 221 mm
Passer for	Kapslingstype: AX
Flensplate	Størrelse: 7
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66 ved riktig montering
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12
Antall kabelinnføringer og Ø (mm) min.-maks.	30 x 5-11 52 x 10-15 8 x 15-25 6 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54 1 x 50-110
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,8 kg
Bruttovekt	0,82 kg
Tolltariffnummer	39269097
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211

Funksjoner

ECLASS 8.0

27142421

Produktbeskrivelse

SZ Flenseplater i plast, for AX, med membraner, BD: 436x221 mm,
for flenseplater, størrelse 7

Godkjenninger

Godkjenninger

UL + C-UL - FTTA