

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SZ 2567.450

# Todelt flensplate med elastisk klemprofil

Stat: 19.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2567.450 - Todelt flensplate med elastisk klemprofil for AX

Delte flenseplater gir enkel montasje i kapsling med flere montasjealternativer. For enkel innføring av kabler, med eller uten pluggforbindelse i kapslingen. De spesielle hullene i flenseplaten sikrer automatisk potensialutjevning ved fastskruing. Bolter, klemmer eller jordingskabler er ikke lenger nødvendig.

## Funksjoner

Art.nr	SZ 2567.450
Utførelse	todelt
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene Ved montering i skapbredde >760 mm kreves 2 VE
Dimensjoner	Bredde: 436 mm Dybde: 221 mm
Passer for	Kapslingstype: AX
Pakker for best.nr.	1260.000 1339.000 1360.000 1376.000 1059.000 1091.000 1116.000 1261.000
Flensplate	Størrelse: 7
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,4 kg
Bruttovekt	1,46 kg

# Funksjoner

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	5,6 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ todelt metallflensplate, for AX, med elastisk klemprofil, BxD: 436x221 mm, for flensplater str. 7