


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2573.000

Elastisk klemprofil

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2573.000 - Elastisk klemprofil

For tetting av kabelinnføringen mellom bunnplatene, spesielt egnet for like kabelverrsnitt.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2573.000
Produktbeskrivelse	For tetting av kabelinnføringen mellom bunnplatene. Spesielt egnet for like kabelverrsnitt.
Materiale	Polyuretanskum Tverrsnitt: 30 x 30 mm
Lengde	3 m
Passer for	Kapslingstype: VX Kapslingstype: TS Kapslingstype: TP
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55 ved riktig montering
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0,11 kg
Bruttvekt	0,133 kg
Tolltariffnummer	40169997
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	SZ Elastisk klemprofil, L: 3000 mm