

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2573.100 Flenseplate i metall

Stat: 08.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2573.100 - Flenseplate i metall med metrisk svekning, for AX

Slå ut hull for kabelnipler med skrutrekkeren.

Funksjoner

| | |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Art.nr | AX 2573.100 |
| Produktbeskrivelse | Slå ut hull for kabelnipler med skrutrekkeren. |
| Materiale | Stålplate |
| Farge | RAL 7035 |
| Henvisning | Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene |
| Antall metriske svekkinger | 4 x M12 4 x M16 7 x M20 15 x M25 2 x M32 2 x M40 |
| Dimensjoner | Bredde: 447 mm Dybde: 149 mm |
| Passer for | Kapslingstype: AX |
| Flensplate | Størrelse: 3 |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 66 ved riktig montering |
| Typeklassifisering iht. UL 50E | Type 1 Type 12K |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 0,81 kg |
| Bruttovekt | 0,82 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,1 kg CO2 eq (Cat B) |

Funksjoner

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merknad som gjelder PCF-klasse | Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart |
| Tolltariffnummer | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Produktbeskrivelse | SZ Flenseplater i metall, for AX, med metrisk svekning, BD: 447x149 mm, for flenseplater, størrelse 3 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|------------------|
| Godkjenninger | UL + C-UL - FTFA |
|---------------|------------------|