


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 2574.100

# Flenseplate i metall

Stat: 18.10.2025 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2574.100 - Flenseplate i metall med metrisk svekning, for AX

Slå ut hull for kabelnipler med skrutrekkeren.

## Funksjoner

Art.nr	AX 2574.100
Produktbeskrivelse	Slå ut hull for kabelnipler med skrutrekkeren.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekkinger	1 x M12 6 x M16 8 x M20 11 x M25 6 x M32 4 x M40
Dimensjoner	Bredde: 534 mm Dybde: 149 mm
Passer for	Kapslingstype: AX
Flensplate	Størrelse: 4
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66 ved riktig montering
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12K
Number knockouts	1 6 8 11 6 4

# Funksjoner

---

Metric diameter	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Pakkeenhet	1 stk.
Nettvekt	0.98
Bruttovekt	0.98
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,9 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73079100
EAN	4028177925212
E-Number Sweden	E3465298
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------