

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2575.100 Flenseplate i metall

Stat: 13.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2575.100 - Flenseplate i metall med metrisk svekning, for AX

Slå ut hull for kabelnipler med skrutrekkeren.

Funksjoner

Art.nr	AX 2575.100
Produktbeskrivelse	Slå ut hull for kabelnipler med skrutrekkeren.
Materiale	Stålplate
Farge	RAL 7035
Henvisning	Tilordningen av flensplatestørrelsen finner du ved de aktuelle kapslingene
Antall metriske svekkinger	2 x M12 10 x M16 8 x M20 10 x M25 2 x M32 4 x M40
Dimensjoner	Bredde: 301 mm Dybde: 221 mm
Passer for	Kapslingstype: AX
Flensplate	Størrelse: 5
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 66 ved riktig montering
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 12K
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,795 kg
Bruttovekt	0,806 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,1 kg CO2 eq (Cat B)

Funksjoner

Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeskrivelse	SZ Flenseplater i metall, for AX, med metrisk svekning, BD: 301x221 mm, for flenseplater, størrelse 5

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL - FTFA
---------------	------------------