

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2583.010

Veggfestevinkel

Stat: 13.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](https://www.rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2583.010 - Veggfestevinkel for AX, KX, AX IT, AE, KL

For feste av kapslinger i stålplate eller rustfritt stål.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2583.010
Produktbeskrivelse	For feste av kapslinger i stålplate eller rustfritt stål.
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell for montering på skapet
Henvisning	Ekstra hull i kapslingen er nødvendig
Passer for	Kapslingstype: AX KX
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	0,28 kg
Bruttovekt	0,378 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	1,4 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	73182900
ETIM 9	EC002625
ETIM 8	EC002625
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	SZ Veggfestebrakett

Godkjenninger

Sertifikater	Kapslingsgrad
--------------	---------------