

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



AX 2584.100 Mastefeste

Stat: 17.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2584.100 - Mastefeste for AX, KX, AX plast, AX IT, CS veggskap

For pålitelig og enkel montering på runde eller firkantede master.



Funksjoner

Art.nr	AX 2584.100
Produktbeskrivelse	For pålitelig og enkel montering på runde eller firkantede master.
Tekniske data	For mastediameter: Ø fra 40 til 170 mm For mastestørrelse: □ fra 50 til 150 mm
Materiale	Profilskinner, klemprofil: Stålplate Stålbånd: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Overflate	Profilskinne, klemprofil: galvanisk sink-nikkel, passivert
Leveringsomfang	2 profilskinner, 600 mm lange 4 klemprofiler 2 stålbånd 4 spennvinkler 4 selvgjengende M10-skruer for montering på skap
Henvisning	Kun egnet for kapslinger opp til og med en bredde på 600 mm.

Funksjoner

Passer for	Kapslingstype: AX KX AX-plast AX IT CS veggskap AX Outdoor-kapsling AE KL EB Veggskap AX, 3-delt
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4 Type 12
Pakkeenhet	2 stk.
Nettovekt	1,88 kg
Bruttovekt	1,96 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	7,3 kg CO2 eq (Cat B)
Merknad som gjelder PCF-klasse	Kategori B: PCF-verdi (Cradle-to-Gate) omtrentlig beregnet på grunnlag av produktets vekt og selvdeklart
Tolltariffnummer	83024900
ETIM 9	EC002620
ETIM 8	EC002620
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeskrivelse	AX Mastefeste

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------