

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2685.600

Styrepulter

Stat: 03.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2685.600 - Styrepulter Rustfritt stål

Styrepulter i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304), monteringsklar enhet med høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder. Selvlåsende lokkholder sørger for enkel håndtering. Låsinnsets kan skiftes ut. Enkel kabelinnføring takket være delte bunnplater



Funksjoner

| | |
|---------------------------|--|
| Art.nr | TP 2685.600 |
| Materiale | Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Dør hhv. dobbeldør og pultlokk: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm |
| Overflate | Kapsling, dør, pultlokk og bunnplater: Børstet, ruhet 400 Montasjeplate: forsinket |
| Leveringsomfang | Skap, lukket bak og på sidene Dør hhv. dobbeldør foran, med låsestang Pultlokk med lokkholder og eksklusivlås forriglet i kapslingen Låser med splittlåsinnsets Bunnplate, delt Montasjeplate |
| Dimensjoner | Bredde: 1.000 mm Høyde: 960 mm |
| Mål montasjeplate (B x H) | 930 mm x 780 mm |
| Dybde oppe | 480 mm |
| Bunndybde | 400 mm |

Funksjoner

| | |
|----------------------------------|--|
| Antall dører | 2 |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 55 |
| Protection category NEMA | NEMA 12 |
| Grunnmateriale | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) |
| Dimensjoner | Bredde: 1.000 mm Høyde: 960 mm Dybde oppe: 480 mm Bunndybde: 400 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 77,115 kg |
| Bruttovekt | 79,5 kg |
| Tolltariffnummer | 94032080 |
| ETIM 9 | EC000784 |
| ETIM 8 | EC000784 |
| ECLASS 8.0 | 27180504 |
| Produktbeskrivelse | TP rustfri stålpuvt, B×H×D 1000x960x400/T2: 480 mm, rustfritt stål, 1,4301 |

Godkjenninger

| | |
|---------------|---|
| Godkjenninger | TÜV UL + C-UL (listed) |
| Forklaringer | Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK |