

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2686.600

## Styrepulter

Stat: 03.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2686.600 - Styrepulter Rustfritt stål

Styrepulter i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304), monteringsklar enhet med høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder. Selvlåsende lokkholder sørger for enkel håndtering. Låsinnsets kan skiftes ut. Enkel kabelinnføring takket være delte bunnplater



## Funksjoner

Art.nr	TP 2686.600
Materiale	Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm Dør hhv. dobbeldør og pultlokk: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Kapsling, dør, pultlokk og bunnplater: Børstet, ruhet 400 Montasjeplate: forsinket
Leveringsomfang	Skap, lukket bak og på sidene Dør hhv. dobbeldør foran, med låsestang Pultlokk med lokkholder og eksklusivlås forriglet i kapslingen Låser med splittlåsinnsets Bunnplate, delt Montasjeplate
Dimensjoner	Bredde: 1.200 mm Høyde: 960 mm
Mål montasjeplate (B x H)	1.130 mm x 780 mm
Dybde oppe	480 mm
Bunndybde	400 mm

# Funksjoner

Antall dører	2
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Grunnmateriale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Dimensjoner	Bredde: 1.200 mm Høyde: 960 mm Dybde oppe: 480 mm Bunndybde: 400 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	83,1 kg
Bruttovekt	90,3 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	TP rustfri stålpuvt, B×H×D 1200x960x400/T2: 480 mm, rustfritt stål, 1,4301

# Godkjenninger

Godkjenninger	TÜV UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK