

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2686.600

## Styrepulter

Stat: 21.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2686.600 - Styrepulter Rustfritt stål

Styrepulter i rustfritt stål 1.4301, (AISI 304), monteringsklar enhet med høy kapslingsgrad IP 55 i fire forskjellige bredder. Selvlåsende lokkholder sørger for enkel håndtering. Låsinnsets kan skiftes ut. Enkel kabelinnføring takket være delte bunnplater



## Funksjoner

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Art.nr                    | TP 2686.600  |
| Materiale                 | Kapsling: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm<br>Dør hhv. dobbeldør og pultlokk: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304), 2,0 mm<br>Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm   |
| Overflate                 | Kapsling, dør, pultlokk og bunnplater: Børstet, ruhet 400<br>Montasjeplate: forsinket  |
| Leveringsomfang           | Skap, lukket bak og på sidene<br>Dør hhv. dobbeldør foran, med låsestang<br>Pultlokk med lokkholder og eksklusivlås forriglet i kapslingen<br>Låser med splittlåsinnsets<br>Bunnplate, delt<br>Montasjeplate |
| Dimensjoner               | Bredde: 1.200 mm<br>Høyde: 960 mm  |
| Mål montasjeplate (B x H) | 1.130 mm x 780 mm  |
| Dybde oppe                | 480 mm   |
| Bunndybde                 | 400 mm   |

# Funksjoner

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Antall dører                     | 2  |
| Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529 | IP 55  |
| Protection category NEMA         | NEMA 12  |
| Grunnmateriale                   | Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)   |
| Dimensjoner                      | Bredde: 1.200 mm<br>Høyde: 960 mm<br>Dybde oppe: 480 mm<br>Bunndybde: 400 mm |
| Pakkeenhet                       | 1 stk.   |
| Nettovekt                        | 83,1 kg  |
| Bruttovekt                       | 90,3 kg  |
| Tolltariffnummer                 | 94032080   |
| ETIM 9                           | EC000784   |
| ETIM 8                           | EC000784   |
| ECLASS 8.0                       | 27180504   |
| Produktbeskrivelse               | TP rustfri stålpuvt, B×H×D 1200x960x400/T2: 480 mm, rustfritt stål, 1,4301   |

# Godkjenninger

|               |   |
|---------------|---|
| Godkjenninger | TÜV<br>UL + C-UL (listed)                 |
| Forklaringer  | Samsvarserklæring<br>Samsvarserklæring UK |