

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TP 2694.500 Universalpult TP

Stat: 09.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TP 2694.500 - Universalpulter TP

Universalpulter TP, høy stabilitet og kapslingsgrad IP 55 ved at skroget er fremstilt så å si i ett stykke. Fleksibel utforming av fronten, med skuffer eller pultnese. Delte dører gir lett tilgjengelighet. Låsinnsets kan skiftes ut

Funksjoner

Art.nr	TP 2694.500
Utførelse	med kort frontdør
Produktendring	Universalpulten inneholder den nye monteringsplaten for rekkeskapsystemet VX25.
Materiale	Kapsling, bunnplater: Stålplate 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med dør(er) Montasjeplate Bunnplater
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 1.300 mm
Mål montasjeplate (B x H)	499 mm x 1.196 mm
Dybde oppe	417,5 mm
Bunndybde	500 mm
IK-kode	IK08
Henvisning	For universalpult med kort frontdør: For å oppnå kapslingsgraden må pultnesen monteres.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Grunnmateriale	Stålplate

Funksjoner

Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 1.300 mm Dybde oppe: 417,5 mm Bunndybde: 500 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	72,2 kg
Bruttovekt	76 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	TP Universalpulter, BHD: 600x1300x500 mm, stålplate, med kort frontdør

Godkjenninger

Godkjenninger	TÜV UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK