

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TP 2694.500 Universalpult TP

Stat: 02.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TP 2694.500 - Universalpulter TP

Universalpulter TP, høy stabilitet og kapslingsgrad IP 55 ved at skroget er fremstilt så å si i ett stykke. Fleksibel utforming av fronten, med skuffer eller pultnese. Delte dører gir lett tilgjengelighet. Låsinnsets kan skiftes ut

## Funksjoner

Art.nr	TP 2694.500
Utførelse	med kort frontdør
Produktendring	Universalpulten inneholder den nye monteringsplaten for rekkeskapsystemet VX25.
Materiale	Kapsling, bunnplater: Stålplate 1,5 mm Dør: Stålplate, 2,0 mm Montasjeplate: Stålplate, 3,0 mm
Overflate	Kapsling og dør: dyppgrunnet, pulverlakkert utenpå, strukturlakk Montasjeplate og bunnplater: forsinket
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Kapsling med dør(er) Montasjeplate Bunnplater
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 1.300 mm
Mål montasjeplate (B x H)	499 mm x 1.196 mm
Dybde oppe	417,5 mm
Bunndybde	500 mm
IK-kode	IK08
Henvisning	For universalpult med kort frontdør: For å oppnå kapslingsgraden må pultnesen monteres.
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 12
Grunnmateriale	Stålplate

# Funksjoner

---

Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 1.300 mm Dybde oppe: 417,5 mm Bunndybde: 500 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	72,2 kg
Bruttovekt	76 kg
Tolltariffnummer	94032080
ETIM 9	EC000784
ETIM 8	EC000784
ECLASS 8.0	27180504
Produktbeskrivelse	TP Universalpulter, BHD: 600x1300x500 mm, stålplate, med kort frontdør

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	TÜV UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK