

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2731.010

Vindu

Stat: 08.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2731.010 - Vindu for AX

For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater.



Funksjoner

Art.nr	FT 2731.010
Utførelse	30-er profil
Produktbeskrivelse	For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater.
Materiale	Rammer: Aluminium, naturelokstert Vindu: Akrylglass
Leveringsomfang	Inkl. plasthåndtak med sikkerhetsinnsats nr. 3524 E
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54
Pakker for best.nr.	1010.000 1054.000 1060.000 1360.000
Passer for	Kapslingstype: AX Bredde: = 600 mm Høyde: = 600 mm
Dimensjoner	Bredde: 597 mm Høyde: 597 mm Dybde: 36 mm
Vindusflate	Bredde vindu: 537 mm Høyde vindu: 537 mm

Funksjoner

Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)	32 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3,236 kg
Bruttovekt	3,48 kg
Tolltariffnummer	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	FT Vindu, BHD: 597x597x36 mm, for montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater