

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2732.010

## Vindu

Stat: 08.07.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2732.010 - Vindu for AX

For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater.



## Funksjoner

Art.nr	FT 2732.010
Utførelse	30-er profil
Produktbeskrivelse	For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater.
Materiale	Rammer: Aluminium, naturelokert Vindu: Akrylglass
Leveringsomfang	Inkl. plasthåndtak med sikkerhetsinnsats nr. 3524 E
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54
Pakker for best.nr.	1012.000 1076.000 1376.000
Passer for	Kapslingstype: AX Bredde: = 600 mm Høyde: = 760 mm
Dimensjoner	Bredde: 597 mm Høyde: 757 mm Dybde: 36 mm
Vindusflate	Bredde vindu: 537 mm Høyde vindu: 697 mm

# Funksjoner

Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)	32 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	4,02 kg
Bruttovekt	4,04 kg
Tolltariffnummer	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	FT Vindu, BHD: 597x757x36 mm, for montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater