

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2735.500 Systemvinduer

Stat: 01.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2735.500 - Systemvinduer for VX, TS, VX SE

For avdekning av anvisnings- og betjeningsinstrumenter eller utsparinger og beskyttelse mot smuss og væske, samt uønsket tilgang.



Funksjoner

| | |
|--------------------|---|
| Art.nr | FT 2735.500 |
| Utførelse | 30-er profil |
| Produktbeskrivelse | For avdekning av anvisnings- og betjeningsinstrumenter eller utsparinger og beskyttelse mot smuss og væske, samt uønsket tilgang. |
| Materiale | Aluminiumsprofil med hjørneprofiler i støpt sink og enkelt sikkerhetsglass. |
| Overflate | Grunnramme: pulverlakkert RAL 7035 Hengsel- og låsprofil: eloksert, natur |
| Value base frame | Laget av herdet sikkerhetsglass: Høy motstandsevne mot løsemidler og riper, antistatisk, liten risiko for personskade ved brudd. Standard splittlåsinnsetts kan byttes med låsinnsetts 27 mm, utførelse A og/eller med låssystem Ergoform-S (unntatt H=270 mm) Hengsler med 180° åpningsvinkel, lett å montere. |

Funksjoner

| | |
|--|---|
| Value base frame | Lett å skru av døren pga. tilpassede dimensjoner (dørrammen kan brukes som bormal). Enkel høydejustering. Stabiliserer dørutsparringen. Dekker snittkanten. Det kommer ikke smuss på pakningen, skiven er sikret slik at den ikke løftes ut, ved åpning kommer det ikke noe smuss og det renner ikke væske bak vinduet. Rammeprofil i høyden 30 mm eller 60 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529 | IP 54 |
| Henvisning | Standard splittlåsinnsettsats kan byttes med låsinnsatser 27 mm, utførelse A og/eller med låssystem Ergoform-S (unntatt H=270 mm) Ikke egnet til utendørs montering |
| Passer for | Kapslingstype: VX TS VX SE Bredde: = 600 mm |
| Dimensjoner | Bredde: 500 mm Høyde: 270 mm Dybde: 47 mm |
| Vindusflate | Bredde vindu: 363 mm Høyde vindu: 198 mm |
| Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.) | 33 mm |
| Pakkeenhet | 1 stk. |
| Nettovekt | 3,016 kg |
| Bruttovekt | 3,22 kg |
| Tolltariffnummer | 76101000 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182301 |
| Produktbeskrivelse | FT systemvindu, for VX, TS, VX SE, 30 mm-profil, B×H×D: 500x270x47 mm, for B: 600 mm |

Godkjenninger

Sertifikater

Kapslingsgrad