

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2735.520 Systemvinduer

Stat: 08.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2735.520 - Systemvinduer for VX, TS, VX SE

For avdekning av anvisnings- og betjeningsinstrumenter eller utsparinger og beskyttelse mot smuss og væske, samt uønsket tilgang.



## Funksjoner

|                    |   |
|--------------------|---|
| Art.nr             | FT 2735.520   |
| Utførelse          | 30-er profil  |
| Produktbeskrivelse | For avdekning av anvisnings- og betjeningsinstrumenter eller utsparinger og beskyttelse mot smuss og væske, samt uønsket tilgang.   |
| Materiale          | Aluminiumsprofil med hjørneprofiler i støpt sink og enkelt sikkerhetsglass.   |
| Overflate          | Grunnramme: pulverlakkert RAL 7035<br>Hengsel- og låsprofil: eloksert, natur  |
| Value base frame   | Laget av herdet sikkerhetsglass: Høy motstandsevne mot løsemidler og riper, antistatisk, liten risiko for personskade ved brudd.<br>Standard splittlåsinnsetts kan byttes med låsinnsetts 27 mm, utførelse A og/eller med låssystem Ergoform-S (unntatt H=270 mm)<br>Hengsler med 180° åpningsvinkel, lett å montere. |

# Funksjoner

|  |   |
|--|---|
| Value base frame                         | Lett å skru av døren pga. tilpassede dimensjoner (dørrammen kan brukes som bormal).<br>Enkel høydejustering.<br>Stabiliserer dørutsparringen.<br>Dekker snittkanten.<br>Det kommer ikke smuss på pakningen, skiven er sikret slik at den ikke løftes ut, ved åpning kommer det ikke noe smuss og det renner ikke væske bak vinduet.<br>Rammeprofil i høyden 30 mm eller 60 mm |
| Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529          | IP 54   |
| Henvisning                               | Standard splittlåsinnsettsats kan byttes med låsinnsatser 27 mm, utførelse A og/eller med låssystem Ergoform-S (unntatt H=270 mm)<br>Ikke egnet til utendørs montering  |
| Passer for                               | Kapslingstype: VX<br>TS<br>VX SE<br>Bredde: = 600 mm  |
| Dimensjoner                              | Bredde: 500 mm<br>Høyde: 470 mm<br>Dybde: 47 mm   |
| Vindusflate                              | Bredde vindu: 363 mm<br>Høyde vindu: 398 mm   |
| Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.) | 33 mm   |
| Pakkeenhet                               | 1 stk.  |
| Nettovekt                                | 4,228 kg  |
| Bruttovekt                               | 4,428 kg  |
| Tolltariffnummer                         | 76101000  |
| ETIM 9                                   | EC002527  |
| ETIM 8                                   | EC002527  |
| ECLASS 8.0                               | 27182301  |
| Produktbeskrivelse                       | FT systemvindu, for VX, TS, VX SE, 30 mm-profil, B×H×D: 500x470x47 mm, for B: 600 mm  |

# Godkjenninger

---

Sertifikater

Kapslingsgrad