

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2735.580 Systemvinduer

Stat: 02.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2735.580 - Systemvinduer for VX, TS, VX SE

For avdekning av anvisnings- og betjeningsinstrumenter eller utsparinger og beskyttelse mot smuss og væske, samt uønsket tilgang.



## Funksjoner

Art.nr	FT 2735.580
Utførelse	30-er profil
Produktbeskrivelse	For avdekning av anvisnings- og betjeningsinstrumenter eller utsparinger og beskyttelse mot smuss og væske, samt uønsket tilgang.
Materiale	Aluminiumsprofil med hjørneprofiler i støpt sink og enkelt sikkerhetsglass.
Overflate	Grunnramme: pulverlakkert RAL 7035 Hengsel- og låsprofil: eloksert, natur
Value base frame	Laget av herdet sikkerhetsglass: Høy motstandsevne mot løsemidler og riper, antistatisk, liten risiko for personskade ved brudd. Standard splittlåsinnsetts kan byttes med låsinnsetts 27 mm, utførelse A og/eller med låssystem Ergoform-S (unntatt H=270 mm) Hengsler med 180° åpningsvinkel, lett å montere.

# Funksjoner

Value base frame	Lett å skru av døren pga. tilpassede dimensjoner (dørrammen kan brukes som bormal). Enkel høydejustering. Stabiliserer dørutsparringen. Dekker snittkanten. Det kommer ikke smuss på pakningen, skiven er sikret slik at den ikke løftes ut, ved åpning kommer det ikke noe smuss og det renner ikke væske bak vinduet. Rammeprofil i høyden 30 mm eller 60 mm
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54
Henvisning	Standard splittlåsinnsettsats kan byttes med låsinnsettsats 27 mm, utførelse A og/eller med låssystem Ergoform-S (unntatt H=270 mm) Ikke egnet til utendørs montering
Passer for	Kapslingstype: VX TS VX SE Bredde: = 800 mm
Dimensjoner	Bredde: 700 mm Høyde: 470 mm Dybde: 47 mm
Vindusflate	Bredde vindu: 563 mm Høyde vindu: 398 mm
Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)	33 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	5,324 kg
Bruttovekt	5,66 kg
Tolltariffnummer	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Produktbeskrivelse	FT systemvindu, for VX, TS, VX SE, 30 mm-profil, B×H×D: 700x470x47 mm, for B: 800 mm

# Godkjenninger

---

Sertifikater

Kapslingsgrad