

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2763.010

## Vindu

Stat: 16.04.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2763.010 - Vindu for AX

For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater.



## Funksjoner

Art.nr	FT 2763.010
Utførelse	60-er profil
Produktbeskrivelse	For montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater.
Materiale	Rammer: Aluminium, naturelokstert Vindu: Akrylglass
Leveringsomfang	Inkl. plasthåndtak med sikkerhetsinnsats nr. 3524 E
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54
Pakker for best.nr.	1050.000 1350.000 1007.000
Passer for	Kapslingstype: AX Bredde: = 500 mm Høyde: = 500 mm
Dimensjoner	Bredde: 497 mm Høyde: 497 mm Dybde: 62 mm
Vindusflate	Bredde vindu: 437 mm Høyde vindu: 437 mm

# Funksjoner

Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)	58 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	3,44 kg
Bruttovekt	3,46 kg
Tolltariffnummer	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	FT Vindu, BHD: 497x497x62 mm, for montering på AX-kapsling i stedet for på døren og på flater