

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2788.000 Akrylglasdekse

Stat: 04.06.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2788.000 - Akrylglasdeksel

For beskyttelse av anvisnings- og betjeningselementer i standard 19"- eller metriske mål.

Funksjoner

Art.nr	FT 2788.000
Utførelse	metrisk
Produktbeskrivelse	Med sikkerhetslås, lås nr. 3524 E.
Materiale	Ramme: Aluminiumsprofiler med hjørneprofiler i trykkstøp Vindu: akrylglass, røykfarget
Leveringsomfang	Inkl. hengsler og festemateriell. Inkl. sikkerhetsinnsats nr. 3524 E
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54
Dimensjoner	Bredde: 600 mm Høyde: 200 mm Dybde: 47,5 mm
Vindusflate	Bredde vindu: 560 mm Høyde vindu: 179,5 mm
Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)	43 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	1,517 kg
Bruttovekt	1,717 kg
Tolltariffnummer	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Produktbeskrivelse	FT Akrylglasdeksel, 482.6 mm (19"), BHD: 600x200x47,5 mm