

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



FT 2793.560 Vindu

Seneste opdateret: 21.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



FT 2793.560 - Vindu Rustfritt stål

For avdekning av anvisnings- og betjeningsinstrumenter eller utsparinger og beskyttelse mot smuss og væske, samt uønsket tilgang. Materiale rustfritt stål 1.4301 (AISI 304).



Funksjoner

Art.nr	FT 2793.560
Produktbeskrivelse	Standard utstyrt med innenforliggende 130°-hengsler og pakning helt rundt.
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304) Ettlags sikkerhetsglass
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54
Henvisning	Standard splittlåsinnsetts kan byttes med låsinnsetts 27 mm, utførelse A og/eller med låssystem Ergoform-S (unntatt H=270 mm)
Dimensjoner	Bredde: 522 mm Høyde: 600 mm Dybde: 38 mm
Vindusflate	Bredde vindu: 408 mm Høyde vindu: 543 mm

Funksjoner

Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)	31 mm
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	6,175 kg
Bruttovekt	6,5 kg
Tolltariffnummer	76101000
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182204
Produktbeskrivelse	FT Vindu, BHD: 522x600x38 mm, rustfritt stål1.4301