

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## FT 2796.000 Akrylglasdecksel

Stat: 06.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# FT 2796.000 - Akrylglasdeksel

For beskyttelse av anvisnings- og betjeningselementer i standard 19"- eller metriske mål.

## Funksjoner

Art.nr	FT 2796.000
Utførelse	19" (482,6 mm)
Produktbeskrivelse	Med sikkerhetslås, lås nr. 3524 E.
Materiale	Ramme: Aluminiumsprofiler med hjørneprofiler i trykkstøp Vindu: akrylglass, røykfarget
Leveringsomfang	Inkl. hengsler og festemateriell. Inkl. sikkerhetsinnsats nr. 3524 E
Kapslingsgrad IP iht. EN 60 529	IP 54
Dimensjoner	Bredde: 534 mm Høyde: 425 mm Dybde: 47,5 mm
Vindusflate	Bredde vindu: 494 mm Høyde vindu: 404,5 mm
Oppbyggingsdybde for komponenter (maks.)	43 mm
Monatsjemål	Installation depth for components: 482,6 mm Montasjebredde for komponenter: 19"
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,475 kg
Bruttovekt	2,675 kg
Tolltariffnummer	39205100
ETIM 9	EC002527
ETIM 8	EC002527
ECLASS 8.0	27182301
Produktbeskrivelse	FT Akrylglasdeksel, 482.6 mm (19"), BHD: 534x425x47,5 mm