

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# SZ 2843.250

## EMC kabelnipler

Stat: 23.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SZ 2843.250 - EMC kabelnipler

Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.

## Funksjoner

Art.nr	SZ 2843.250
Utførelse	Kabelnipler, metriske
Produktbeskrivelse	Kabelmantelen kan valgfritt brytes på kontaktpunktet eller fjernes helt inni skapet. Kabelskjermingen i apparatskapet opprettholdes. Den medfølgende mutteren skjærer seg inn av seg selv ved montering på lakkerte skapflater, slik at en ledende forbindelse oppnås.
Materiale	Messing Pakning: CR/NBR
Overflate	Forniklet
Henvisning	Min. skjerm diameter = kabeldiameter minus kabelmantel
Min. kabelverrsnitt	11 mm
Maks. kabelverrsnitt	17 mm
Kapslingsgrad IP 69K	IP 69K
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 68
Skjerm diameter (min.)	8 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkeenhet	5 stk.
Nettovekt	0,28 kg
Bruttovekt	0,3 kg
Tolltariffnummer	74198090
ETIM 9	EC000441

# Funksjoner

---

ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivelse	SZ EMC kabelnippel, metrisk, størrelse M25

---

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) VDE
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK

---