

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SZ 2843.630

EMC kabelnipler

Stat: 07.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2843.630 - EMC kabelnipler

Integrerte klemlameller gir sikker tiltrekking og strekkavlastning som skåner kabelen.

Funksjoner

Art.nr	SZ 2843.630
Utførelse	Kabelnipler, metriske
Produktbeskrivelse	Kabelmantelen kan valgfritt brytes på kontaktpunktet eller fjernes helt inni skapet. Kabelskjermingen i apparatskapet opprettholdes. Den medfølgende mutteren skjærer seg inn av seg selv ved montering på lakkerte skapflater, slik at en ledende forbindelse oppnås.
Materiale	Messing Pakning: CR/NBR
Overflate	Forniklet
Henvisning	Min. skjerm diameter = kabeldiameter minus kabelmantel
Min. kabelverrsnitt	34 mm
Maks. kabelverrsnitt	44 mm
Kapslingsgrad IP 69K	IP 69K
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 68
Skjerm diameter (min.)	30 mm
Typeklassifisering iht. UL 50E	Type 1 Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,421 kg
Bruttovekt	0,528 kg
Tolltariffnummer	74198090
ETIM 9	EC000441

Funksjoner

ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeskrivelse	SZ EMC kabelnippel, metrisk, størrelse M63

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed) VDE
Forklaringer	Samsvarserklæring
