

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2859.000

Nivåføtter

Stat: 23.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SO 2859.000 - Nivåføtter for VX, TS, VX SE i rustfritt stål

For montering på skap, for å lette renhold av gulvet og for justering av ujevnheter, ± 15 mm, i gulvet.

Funksjoner

Art.nr	SO 2859.000
Produktbeskrivelse	For montering på skap, for å lette renhold av gulvet og for justering av ujevnheter, ± 15 mm, i gulvet.
Fordeler	Uhindret tilgjengelighet, f.eks. for renhold av gulv
Anvendelsesområder	Utjevning av ujevnheter i gulvet på oppstillingsstedet, maks 15 mm
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Leveringsomfang	Inkl. festemateriell
Maks. belastning (statisk) per komponent	350 kg
Passer for	Kapslingstype: VX TS VX SE PC
Nivelleringsområde	85 - 115 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettvekt	3,184 kg
Tolltariffnummer	73181900
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivelse	SO nivåfot, for VX,TS, VX SE, H: 85–115 mm, rustfritt stål, 1.4301