

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SO 2890.000

Nivåføtter

Stat: 26.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SO 2890.000 - Nivåføtter for sokkel TS rustfritt stål og sokkel, komplett rustfritt stål

For direkte montering under sokkelen TS og sokkel, komplett. For uhindret tilgjengelighet, f.eks. for å lette renhold av gulvet og for justering av ujevnheter i gulvet.

Funksjoner

Art.nr	SO 2890.000
Produktbeskrivelse	For direkte montering under sokkelen TS og sokkel, komplett. For uhindret tilgjengelighet, f.eks. for å lette renhold av gulvet og for justering av ujevnheter i gulvet.
Fordeler	Uhindret tilgjengelighet, f.eks. for renhold av gulv For justering av høydeforskjeller ved ujevne gulv
Materiale	Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Monteringsmuligheter	For direkte montering under sokkelen TS og sokkel, komplett
Maks. belastning (statisk) per komponent	400 kg
Dimensjoner	Gjenger: M16
Nivelleringsområde	45 - 120 mm
Pakkeenhet	4 stk.
Nettovekt	2,4 kg
Bruttovekt	2,74 kg
Tolltariffnummer	73181900
ETIM 9	EC000721
ETIM 8	EC000721
ECLASS 8.0	27182003
Produktbeskrivelse	SO Nivåføtter, for TS, sokkel komplett, gjenger M16, rustfritt stål1.4301