

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3108.115 Innvendig skapvifte

Stat: 11.04.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3108.115 - Innvendig skapvifte

For å unngå varmelommer inne i apparatskapet og for å støtte luftføringen for de aktive klimatiseringskomponentene



Funksjoner

Art.nr	SK 3108.115
Produktbeskrivelse	For å unngå varmelommer og for å støtte luftføringen for de aktive klimatiseringskomponentene i apparatskapet. Kan justeres i to akser. Montering på rammeprofilen. Parallellkobling av flere vifter er mulig ved hjelp av hurtigklemmlist.
Leveringsomfang	Komplett tilkoblingsklar enhet med aksialvifte Hullet svingmekanisme Festemateriell
Måledriftsspenning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 19 W Ved 60 Hz: 18 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,24 A Ved 60 Hz: 0,23 A
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	0,96 kg
Bruttovekt	1,136 kg
Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320

Funksjoner

ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Innvendig skapvifte,160 m ³ /h, 115 V, 1~, 50/60 Hz

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------