

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3114.200

Digital temperaturanvisning og termostat inni apparatskapet

Stat: 13.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3114.200 - Digital temperaturanvisning og termostat inni apparatskapet

For montering i apparatskapdøren hhv. -vegg.

Funksjoner

Art.nr	SK 3114.200
Produktbeskrivelse	For montering i apparatskapdøren hhv. -vegg.
Tekniske data	Anvisning med 7 segmenter Angir temperaturen i både C og F. Med 1800 mm lang NTC-føler To relévekselkontakter og lukker (maks. kontaktbelastning 230 V, 6 A) Valgfri koblingsdifferanse
Farge	RAL 7035
Pakkeenhet	1 stk.
Driftstemperaturområde	0 °C...50 °C
Innstillingsområde	5 °C...55 °C
Måledriftsspenning	100 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz 24 V - 60 V (DC)
Lagringstemperaturområde	-20 °C...70 °C
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 54
Nettvekt	0,258 kg
Bruttovekt	0,259 kg
Tolltariffnummer	90321020
ETIM 9	EC004587
ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210707
Produktbeskrivelse	SK Digital temperaturanvisning og termostat, 100-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24-60 V (DC), innbyggingsdybde: 100 mm

Godkjenninger

Godkjenninger

UR

Forklaringer

Samsvarserklæring

Samsvarserklæring UK