

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3118.000

Hygrostat

Stat: 02.07.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3118.000 - Hygrostat

Kobler inn varmeelementet hhv. viften ved overskridelse av en forhåndsinnstilt grad av fuktighet i skapet. På den måten vil den reduseres, og man unngår kondensering på elektroniske komponenter.

Funksjoner

Art.nr	SK 3118.000
Produktbeskrivelse	Kobler inn varmeelementet hhv. viften ved overskridelse av en forhåndsinnstilt grad av fuktighet i skapet. På den måten vil den reduseres, og man unngår kondensering på elektroniske komponenter.
Fordeler	Tidsbesparende tilkoblingsteknologi, dvs. tilkoblingsrekkeklemme med skruetilkobling utenfra. Fleksibel montering på loddrett eller vannrett 35 mm bæreskinne iht. EN 50 022 samt snapfeste i skappprofil eller på montasjeplaten ved hjelp av vedlagte adapter
Tekniske data	Kontaktbestykning: 1-polet vekselkontakt som momentkontaktledd Tillatt kontaktbelastning: AC ~ 5 (0,2) A (induktiv last ved $\cos \varphi = 0,6$) / DC = maks. 20 W Innstillingsområde: 50 – 100 % relativ fuktighet. Koblingsdifferanse: ca. 4 %
Farge	RAL 7035
Pakkeenhet	1 stk.
Dimensjoner	Bredde: 71 mm Høyde: 71 mm Dybde: 33,5 mm
Måledriftsspenning	24 V - 250 V, 1~ 24-48 V (DC)
Nettvekt	0,095 kg
Bruttovekt	0,104 kg
Tolltariffnummer	90321080
ETIM 9	EC004587

Funksjoner

ETIM 8	EC004587
ECLASS 8.0	27210708
Produktbeskrivelse	SK Hygrostat, 24-250 V, 1~, 24-48 V (DC), farge RAL 7035, BHD: 71 x 71 x 33,5 mm

Godkjenninger

Godkjenninger	UL + C-UL (listed)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK
