

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3126.100

TopTherm luft-luft-varmeveksler

Stat: 14.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3126.100 - TopTherm luft-luft-varmeveksler veggmontering med regulering

Komplett tilkoblingsklar veggmontering-varmevekslerenhet med regulering og digital temperaturvisning.

Funksjoner

Art.nr	SK 3126.100
Utførelse	veggmontering
Produktbeskrivelse	Luft/luft-varmevekslere er spesielt godt egnet i aggressive omgivelser, fordi det innvendige og utvendige kretsløpet skilles helt fra hverandre med to luftkretsløp.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplett tilkoblingsklar enhet Pluggbar tilkoblingsklemlist Potensialfri feilmeldingskontakt ved overtemperatur Bormal Festemateriell
Spesifikk varmeeffekt	17,5 W/K
Lufteffekt (frittblåsende)	Ytre kretsløp ved 50 Hz: 265 m ³ /h Ytre kretsløp ved 60 Hz: 315 m ³ /h Indre kretsløp ved 50 Hz: 265 m ³ /h Indre kretsløp ved 60 Hz: 315 m ³ /h
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,22 A Ved 60 Hz: 0,26 A
Dimensjoner	Bredde: 280 mm Høyde: 550 mm Dybde: 150 mm
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 2 A
Temperaturregulering	Elektronisk regulering med digital visning (innstilling fra fabrikken +35 °C)

Funksjoner

Driftstemperaturområde	-5 °C...55 °C
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	Indre kretsløp IP 54 Ytre kretsløp IP 34
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	8,904 kg
Bruttovekt	9,373 kg
Tolltariffnummer	84158300
ETIM 9	EC002514
ETIM 8	EC002514
ECLASS 8.0	27180711
Produktbeskrivelse	SK TopTherm Luft/luft-varmeveksler, veggmontering med regulering, 17,5 W/K, 230 V, 1~, 50/60 Hz

Godkjenninger

Godkjenninger	UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK