

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3140.100 Takvifte, taklufting

Stat: 13.05.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3140.100 - Takvifte, taklufting

Den nye takviftegenerasjonen er et system for alle størrelser: Kun én montasjeutsparring for alle effektklasser er nødvendig, den gir høy effektivitet på grunn av luftstyring med lave trykktap, og den høye kapslingsgraden IP54 blir mulig takket være innovativt klemmefeste.



## Funksjoner

Art.nr	SK 3140.100
Utførelse	for takmontering
Produktbeskrivelse	Takvifte med høy kapslingsgrad og fleksibel montering innendørs eller utendørs.
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Komplett monteringsklar enhet, inkl. foldefilter
Ventilator	Radial, kondensatormotor
Lufteffekt frittblåsende (med foldefilter)	Ved 50 Hz: 809 m <sup>3</sup> /h Ved 60 Hz: 868 m <sup>3</sup> /h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 575/598 m <sup>3</sup> /h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat	1 x 3243300: 555/565 m <sup>3</sup> /h 2 x 3243300: 670/690 m <sup>3</sup> /h
Lufteffekt frittblåsende (uten filtermatter)	Ved 50 Hz: 873 m <sup>3</sup> /h Ved 60 Hz: 965 m <sup>3</sup> /h

# Funksjoner

Måledriftsspenning	220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 99 W Ved 60 Hz: 130 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,43 A Ved 60 Hz: 0,56 A
Dimensjoner	Bredde: 400 mm Høyde: 133 mm Dybde: 400 mm
Innbyggingsdybde	34,6 mm
Montasjeutsparing	Utsparingsbredde: 258 mm Utsparingsdybde: 258 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 21 uten filtermatte IP 54 inkl. foldefilter
Kapslingsgrad NEMA	NEMA 12
Forberedt for sikring	Sikkerhetsautomat/smeltesikring: 3 A
Henvisning	For å øke kapslingsgraden til IP 55 kan et fleecefilter brukes som ekstrautstyr (se tilbehør). For å forbedre energieffektiviteten og øke enhetens levetid anbefales det å bruke termostater eller temperaturindikatorer.
Levetid vifte (L10, 40 °C)	Ved 50 Hz: 62.800 h Ved 60 Hz: 65.800 h
Driftstemperaturområde	-20 °C...55 °C
Lagringstemperaturområde	-40 °C...70 °C
Lydtryknivå	Ved 50 Hz: 58 dB(A) Ved 60 Hz: 60 dB(A)
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	6 kg
Bruttovekt	6,36 kg
Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320

# Funksjoner

---

ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK TopTherm Takvifte, taklufting, 873/965 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 1~, 50/60 Hz

---

# Godkjenninger

---

Godkjenninger	CSA 30 - KC Korea TÜV-testet sikkerhet UL + C-UL - FTFA UR + C-UR (recognized)
Forklaringer	Samsvarserklæring Samsvarserklæring UK

---