

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SK 3144.000

## Trykkvifte for 19" (482,6 mm)

Stat: 02.06.2026 (Kilde: [rittal.com/no-no](http://rittal.com/no-no))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3144.000 - Trykkvifte for 19" (482,6 mm) Lufteffekt 320 m<sup>3</sup>/h

2 HE trykkvifter med opp til 320 m<sup>3</sup>/h luftgjennomstrømning. Den lave støyutviklingen på 52 dB tillater også bruk i kontormiljøer.

## Funksjoner

Art.nr	SK 3144.000
Produktbeskrivelse	I forhold til andre ventilatorer utmerker trykkvifter for direkte montering i 19"-nivået seg spesielt med et bredt luftbånd med gunstige støyegenskaper.
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Tilkoblingsklar enhet Filtermatte
Turtall	2 245 rpm
Måledriftsspenning	230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 37 W Ved 60 Hz: 46 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,16 A Ved 60 Hz: 0,22 A
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm Høyde: 88 mm Dybde: 163 mm
Lydtryknivå	Ved 50 Hz: 52 dB(A) Ved 60 Hz: 62 dB(A)
Maks. stat. trykkforskjell	65 - 70 Pa
Driftstemperaturområde	-10 °C...55 °C
Indre kretsløp ved 50 Hz	320 m <sup>3</sup> /h
Indre kretsløp ved 60 Hz	330 m <sup>3</sup> /h
Pakkeenhet	1 stk.

## Funksjoner

---

Nettvekt	2,2 kg
Bruttvekt	2,4 kg
Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Trykkvifte, 320 m <sup>3</sup> /h, 230 V, 50/60 Hz, BHD: 482.6x88x158 mm, 19" installasjon

## Godkjenninger

---

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------