

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3145.000

Trykkvifte for 19" (482,6 mm)

Stat: 22.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3145.000 - Trykkvifte for 19" (482,6 mm) Lufteeffekt 320 m³/h

2 HE trykkvifter med opp til 320 m³/h luftgjennomstrømning. Den lave støyutviklingen på 52 dB tillater også bruk i kontormiljøer.

Funksjoner

Art.nr	SK 3145.000
Produktbeskrivelse	I forhold til andre ventilatorer utmerker trykkvifter for direkte montering i 19"-nivået seg spesielt med et bredt luftbånd med gunstige støyegenskaper.
Farge	RAL 9005
Leveringsomfang	Tilkoblingsklar enhet Filtermatte
Turtall	2 245 rpm
Måledriftsspenning	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Merkeeffekt Pel	Ved 50 Hz: 37 W Ved 60 Hz: 46 W
Driftsstrøm maks.	Ved 50 Hz: 0,32 A
Dimensjoner	Bredde: 482,6 mm Høyde: 88 mm Dybde: 158 mm
Lydtrykknivå	Ved 50 Hz: 52 dB(A) Ved 60 Hz: 62 dB(A)
Maks. stat. trykkforskjell	65 - 70 Pa
Driftstemperaturområde	-10 °C...55 °C
Indre kretsløp ved 50 Hz	320 m ³ /h
Indre kretsløp ved 60 Hz	330 m ³ /h
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,3 kg

Funksjoner

Bruttovekt	2,388 kg
Tolltariffnummer	84145915
ETIM 9	EC000320
ETIM 8	EC000320
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Trykkvifte, 320 m ³ /h, 115 V, 50/60 Hz, BHD: 482.6x88x158 mm, 19" installasjon

Godkjenninger

Forklaringer	Samsvarserklæring
--------------	-------------------