


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SK 3148.007

Takvifte, taklufting

Stat: 31.05.2026 (Kilde: rittal.com/no-no)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3148.007 - Takvifte, taklufting

Montasje i alle store nok takflater, lufteffekt 360 m³/h.

Funksjoner

Art.nr	SK 3148.007
Utførelse	uten viftemotor
Produktendring	Monteringsutsparingene er ikke kompatible. Hvis takplaten brukes på nytt trengs adapterrammen 5050.700.
Materiale	stålplate, lakkert
Farge	RAL 7035
Leveringsomfang	Tetnings- og festemateriell Bormal
Dimensjoner	Bredde: 420 mm Høyde: 65 mm Dybde: 340 mm
Montasjeutsparring	Utsparringsbredde: 345 mm Utsparringsdybde: 265 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529	IP 43
Henvisning	Ved ekstra montering av filterholderen med filtermatte oppnås kapslingsgrad IP 44 ved takvifte 3148.007
Driftstemperaturområde	-10 °C...60 °C
Pakkeenhet	1 stk.
Nettovekt	2,644 kg
Bruttovekt	2,844 kg
Tolltariffnummer	73269098
ECLASS 8.0	27180716
Produktbeskrivelse	SK Takvifte, utan viftemotor, BHD: 420x65x340 mm